

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel+ avec plan de travail Eterlux clair, Longueur: 2000/2mm**Données de commande**

N° commande	920024 2000/2
GTIN	4067263001492
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Workstation eLevel+: réglage en hauteur progressif électrique. Réglage en hauteur avec panneau de commande électronique. Panneau de commande avec écran et fonction mémoire. L'actionnement adapte la hauteur du plan de travail.

Coloris:

Piètement anthracite RAL 7016, **non configurable.**

Colonne de levage en aluminium anodisé, **non configurable.**

Côtés et paroi arrière gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre, configurables.**

Remarque(s):

- **Lors de l'utilisation de caissons à visser sous le plan de travail, veiller à ce qu'ils ne dépassent pas une hauteur maximale de 500 mm.**
- **Attention: en cas de montage en rangée, utiliser des tôles de cisaillement 920350 (risque d'écrasement).**

Les références avec .../2 sont équipées d'une autre unité de levage. Les caractéristiques techniques sont similaires à celles des unités de levage précédentes; les différences sont mineures. Pour ces références, le panneau de commande est visuellement différent, mais identique sur le plan fonctionnel.

- **Saisie de ces codes articles uniquement après consultation préalable du service des achats techniques P93, tél. +49 89 8391 9165; la disponibilité actuelle doit être vérifiée.**
- **Respecter la charge admissible maximale. Ne jamais la dépasser! Particulièrement important lors de la planification des structures de colonnes support.**

Description technique

Profondeur plan de travail	700 mm
Modèle	eLevel+
Poids	105 kg
Hauteur avec paroi arrière	1000 mm
Surface plan de travail	Revêtement très résistant aux éraflures et à la chaleur
Tension nominale	250 V
Série	Workstation
Couleur surface du plan de travail	gris clair
Panneau de commande avec écran et fonction mémoire	oui
Largeur	2000 mm
Type de fiche, entrée	F
Réglage en hauteur progressif	oui
Epaisseur revêtement	2,7 mm
Principe du réglage en hauteur	uniquement avec plan de travail
Revêtement plan de travail	Eterlux (mélamine / résine phénolique)
Profondeur	800 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Matériau plan de travail	Eterlux
Epaisseur plan de travail	40 mm
Plage de réglage en hauteur (hauteur du plan de travail) de – à	670 - 990 mm
Réglage en hauteur poste de travail	670-990 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	250 kg
Exécution réglage en hauteur	électrique
Epaisseur plan de travail	40 mm

Réglage en hauteur	25 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Tables de travail