



## Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8x12 mm, Longueur de tuyau utile: 2m



### Données de commande

N° commande	080240 2
GTIN	7391390097453
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Tuyau spiralé PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8x12 mm 2 m ISO B.

#### Livraison:

Avec raccord rapide **de sécurité** en acier 080285 et raccord en acier 080290.

### Description technique

Ø int. tuyau	8 mm
Ø ext. tuyau	12 mm
Matière	Tuyau spiralé en PU
Couleur	bleu
Longueur de tuyau utile	2 m
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce
Pression de service max.	10 bar
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce

Pression d'éclatement maximale	35 bar
Type de produit	Tuyau

---

## Accessoires

Raccords de sécurité Filetage extérieur Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080285 1/4
Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce	080290 1/4