

Garant**Fraise à bout sphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø f8
DC: 1,5mm****Données de commande**

N° commande	207372 1,5
GTIN	4045197600349
Classe d'article	11X

Description**Exécution:****GARANT Diabolo:**

Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.

Dépouille conique à 1,5° (angle α).

Tolérance: contour de rayon = $\pm 0,005$ mm.

Description technique

Nombre de dents Z	2
Ø de détalonnage D_1	1,45 mm
Ø dents D_c	1,5 mm
Ø D_2	2,7 mm
L_2	27 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'acier < 65 HRC	0,005 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	3 mm
Ø queue D_s	3 mm
Longueur totale L	75 mm
Longueur de coupe L_c	1,8 mm
Angle d'hélice	30 degré
Rayon R	0,75 mm

Série	Diabolo
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Tolérance Ø nominal	f8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05xD pour le copiage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 50 HRC	adaptée	170 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	150 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	135 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	95 m/min	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		