



## Raccords de sécurité Filetage extérieur, Filetage extérieur du raccord: 3/8pouce



### Données de commande

N° commande	080285 3/8
GTIN	7391390044792
Classe d'article	08A

### Description

#### Exécution:

Les **raccords pneumatiques en acier** présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard :

- **Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.**
- **Débits élevés en raison de pertes de pression minimales.**
- **Longévité grâce aux composants à finition de surface et trempés, avec des tolérances de fabrication serrées.**
- **Rentabilité – la durée d'amortissement est de max. 2ans.**

Le **raccord de sécurité eSafe** correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d'abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.

Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars.

#### Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

#### Remarque(s):

**La série 320 CEJN est conforme à l'Eurostandard 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.**

### Description technique

Filetage extérieur du raccord	3/8 pouce
Pression de service max.	16 bar

Matériau	Raccord en acier
Débit	2250 l/min
Type de produit	Kärcher coupleur p/ nettoyeur 4.403-002.0