

**Garant****Fraise à bout sphérique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø f8  
DC: 5mm****Données de commande**

N° commande	207372 5
GTIN	4045197600387
Classe d'article	11X

**Description****Exécution:****GARANT Diabolo:**

Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.

Dépouille conique à 1,5° (angle  $\alpha$ ).

Tolérance: contour de rayon =  $\pm 0,005$  mm.

**Description technique**

Longueur de col $L_1$ avec détalonnage	20 mm
Ø dents $D_c$	5 mm
$L_2$	40 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans l'acier < 65 HRC	0,048 mm
Ø de détalonnage $D_1$	4,8 mm
Ø $D_2$	5,9 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue $D_s$	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Longueur de coupe $L_c$	6 mm
Angle d'hélice	30 degré
Rayon R	2,5 mm

Série	Diabolo
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Tolérance Ø nominal	f8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05xD pour le copiage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 50 HRC	adaptée	170 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	150 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	135 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	95 m/min	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

## Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------

