

Garant**Fraise à chanfreiner à 45°, avec filetage, Ø D: 23,5mm****Données de commande**

N° commande	216102 23,5
GTIN	4045197469939
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Plaquette adaptée	SD.. 090308
Longueur de col L ₁	23 mm
Filetage attachement M	M12
Ø chanfreinage max. D _{max}	35,8 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Ø dents D _c	23,5 mm
Ø insertion min. D _{min}	36 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	4

Type de queue	avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219805
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8