

## Garant

### Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Ø D: 8mm



## Données de commande

N° commande	216100 8
GTIN	4045197133458
Classe d'article	210

## Description

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

## Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	80 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur de col $L_1$	17 mm
Plaquette adaptée	SD.. 090308
Ø chanfreinage max. $D_{max}$	20,2 mm
Ø queue $D_s$ h6	16 mm
Nombre de dents Z	1
Ø D	8 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard

Type de produit

Fraises à chanfreiner

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219804

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
3,8 Nm

211750 3,8

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces

219805

PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-  
Plus® 15IP

674252 15IP