

**Garant**
**Fraise à chanfreiner à 45°, avec filetage, Ø D: 8mm**

**Données de commande**

N° commande	216102 8
GTIN	4045197469908
Classe d'article	210

**Description**
**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

**Description technique**

Filetage attachement M	M6
Jeu de vis pour plaquettes	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur totale $L_{tot}$	23 mm
Longueur de col $L_1$	14 mm
Ø chanfreinage max. $D_{max}$	20,2 mm
Ø dents $D_c$	8 mm
Ø $D_1$ h6	6,5 mm
Ø insertion min. $D_{min}$	20,4 mm
Plaquette adaptée	SD.. 090308
Ø $D_2$	9,75 mm
Nombre de dents Z	1

Type de queue	avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219805
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP