

Garant**APMT 100308 TR, HB7515, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	215885 ST1400
GTIN	4045197601780
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Plaquettes avec géométrie très positive et arêtes hélicoïdales.

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation sont valables pour les fraises 215800, 215803, 215850, 215853 et 215870.

Pour $a_e = 0,3 \times D / a_p$, max = 4,8 mm.

Epaisseur plan de travail: 3,5 mm

Rayon d'angle: 0,8 mm

Avance f_z par dent: 0,1 mm

Description technique

Type	ST1400
Avance f_z par dent	0,1 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Code ISO plaquette	APMT 100308 TR

Nuance	HB7515
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	3,5 mm
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	440 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	310 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	260 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	250 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	230 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	320 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	moyennement adaptée	210 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	210 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		