

Garant**Fraise à chanfreiner à 45°, avec filetage, Ø D: 16mm****Données de commande**

N° commande	216102 16
GTIN	4045197469915
Classe d'article	210

Description**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	28 mm
Ø dents D_c	16 mm
Ø chanfreinage max. D_{max}	28,3 mm
Filetage attachement M	M10
Plaquette adaptée	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Longueur de col L_1	18 mm
Ø insertion min. D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Nombre de dents Z	2

Type de queue	avec filetage
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 3,8 Nm	211750 3,8
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219805
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219804