

**Garant****Fraise à chanfreiner à 45° hautes performances, Queue cylindrique, Ø D: 9mm**

## Données de commande

N° commande	216460 9
GTIN	4045197482167
Classe d'article	210

## Description

### Utilisation:

Pour un usinage efficace de chanfreins particulièrement petits. Pour le chanfreinage en poussant ou en tirant à des vitesses élevées. **Chanfreinage en tirant possible à partir de la réf. 6.**

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 0,6 avec l'embout 674252 réf. 6IP.

## Description technique

Longueur totale $L_{tot}$	90 mm
Ø chanfreinage max. $D_{max}$	15,7 mm
Ø queue $D_s$ h6	10 mm
Longueur de col $L_1$	24 mm
Plaquette adaptée	SC.. 05T104
Jeu de vis pour plaquettes	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Nombre de dents Z	2
Ø D	9 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle de chanfreinage en tirant	45 degré
Angle d'attaque $\kappa$	45 degré
Arrosage interne	oui

Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

---

## Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 6IP	674252 6IP
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces	219828