

Garant
Fraise à chanfreiner à 45°, Queue Weldon, Type: 6

Données de commande

N° commande	216550 6
GTIN	4045197685513
Classe d'article	210

Description
Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 8IP**.

Description technique

Vis pour plaquette	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Plaquette adaptée	260982 HB725-1
Ø chanfreinage max. D_{max}	21 mm
Longueur de col L_1	35 mm
Longueur totale L_{tot}	90 mm
Ø queue D_s h6	20 mm
Nombre de dents Z	2
Ø D	6,2 mm
Type de queue	Queue Weldon
Angle de chanfreinage en poussant	90 degré
Angle d'attaque κ	45 degré
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraises à chanfreiner

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,2 Nm	211750 1,2
Vis de serrage Type 1	219795 1
PrecisionBit pour Torx-Plus®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP