

Garant**RDEX 12T3 MOSN, HB7535, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	212280 INOX
GTIN	4045197303783
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Description technique

Type	INOX
Code ISO plaquette	RDEX 12T3 MOSN
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7535
Avance f_z par dent	0,22 mm
Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	175 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	moyennement adaptée	175 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	S
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		