



Ponceuse pour tubes, Type: 72227560



Données de commande

N° commande	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Classe d'article	03F

Description

Exécution:

Ponceuse pour tubes avec une **capacité d'enlèvement de matière très élevée**. Idéale pour l'**usinage de tuyaux et coudes** – nettoyage, élimination de couleurs de revenu, ponçage de cordons de soudure jusqu'aux préparatifs de polissage et le polissage jusqu'au poli miroir. Plage de vitesses de rotation réglable de manière variable pour les bandes abrasives, non tissé et de polissage. **Guidage de bande optimisé**. Ponceuse pour tubes pour rayons étroits, réglage progressif de la vitesse de rotation pour le ponçage, le satinage et le polissage ultra-brillant. Écartement par rapport au mur min. 50 mm.

Avantage(s):

- **Abrasion efficace des cordons de soudure grâce à une vitesse de coupe optimale des bandes abrasives.**
- **Réglage progressif de la vitesse de rotation pour le ponçage, le satinage et le polissage ultra-brillant de mains courantes déjà montées.**
- **Les bandes abrasives flexibles s'adaptent parfaitement, même aux coudes de tuyaux étroits, pour des surfaces lisses.**
- **Ponçage périphérique à 360° en seulement 2 passages.**
- **Galets de guidage en option pour un écartement minimum par rapport au mur.**
- **Protection anti-redémarrage.**
- **Roulement à billes protégé contre la poussière.**

Livraison:

Ponceuse pour tubes FEIN RS 17-70 E.

Accessoires non fournis, livraison en boîte carton.

Remarque(s):

Bandes sans fin toile abrasive, voir à partir du code art. 558011.

Description technique

Plage de vitesses de rotation	2700 - 8500 min ⁻¹
Démarrage en douceur	oui
Ø tuyau usinable	8 - 80 mm
Puissance absorbée	1700 W
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Tension nominale	230 V
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Longueur câble	4 m
Largeur de bande	20; 40 mm
Vitesse maximale du ruban	9 - 27 mm/s
Poids	4,64 kg
Référence fabricant	RS 17-70 E
Longueur ruban	815 mm
Type de produit	Meuleuse de tuyaux