

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Clean & Weld, Contenance (ml ou l): 200**Données de commande**

N° commande	088003 200
GTIN	4067263120520
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Anti-adhérent soudure 2 en 1 Clean & Weld premium avec fonction de nettoyage. Empêche efficacement l'adhérence des projections lors du soudage MIG/MAG et des découpes au laser. Egalement utilisable comme nettoyant avant le soudage grâce à l'excellent mouillage. Fût en plastique de 200 litres.

Clean & Weld est facile à appliquer et empêche l'adhérence des projections de soudure tant à l'état humide que sec. Il protège également les pièces, les buses à souder et les accessoires de soudage tout au long du processus d'usinage. Les salissures telles que les copeaux, les huiles d'usinage, les huiles anticorrosion légères ou les fluide d'usinage se nettoient aisément et efficacement avant le soudage avec Clean & Weld. Le processus de soudage peut commencer directement sur la surface propre. Les ingrédients présents dans le produit forment une barrière entre la pièce et les projections et offrent une protection temporaire contre la corrosion pour tous les métaux soudables. Les tôles peuvent être galvanisées ou vernies sans problème directement après le soudage. Lors de la découpe au laser, Clean & Weld permet d'éviter la formation de scories au niveau du point de pénétration du laser et de faciliter l'élimination des traces de brûlure. Il n'est pas nécessaire de poncer les arêtes de coupe, ce qui permet ainsi de gagner un temps précieux.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Exécution	Fût
pH	8,5
Contenu	200 l
Température de stockage	2 - 40 °C
Point d'ébullition	100 °C
Forme	liquide
Durabilité	GARANT GreenPlus
Couleur	bleu
Série	GreenPlus
Type de produit	Agent de demoulage