

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Finisher, Contenance (ml ou l): 200**Données de commande**

N° commande	088004 200
GTIN	4067263120537
Classe d'article	01L

Description**Exécution:**

Certification NSF. Convient à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

Dégraissant et Finisher pour l'élimination quotidienne et rapide d'huiles d'usinage et anticorrosion, de cires légères, d'émulsions, de résidus d'adhésifs et d'autres salissures. Répond aux normes de propreté les plus strictes, en particulier avant la peinture, l'enduction et le collage. Réduction sensible des COV par rapport aux solvants traditionnels. Jerrican en plastique de 200 litres.

Le Finisher est idéal comme alternative aux solvants, nettoyants à froid ou diluants nitrés. Les inhibiteurs de corrosion présents assurent une protection temporaire contre la corrosion. Par rapport aux nettoyants aqueux traditionnels, l'évaporation est plus rapide.

- **Exempt de marquage.**
- **Application manuelle.**
- **Convient au remplissage de flacons pulvérisateurs et de pulvérisateurs sous pression.**

Description technique

Densité	0,99 g/cm ³
Durabilité	GARANT GreenPlus

Point d'éclair	38 °C
pH	11,4
Forme	liquide
Exécution	Fût
Contenu	200 l
Couleur	transparent
Point d'ébullition	80 °C
Température de stockage	2 - 35 °C
Série	GreenPlus
Type de produit	Nettoyant universel