

**Garant****RDHX 1003 MOTN, HB7525, Type: ST900**

## Données de commande

N° commande	212242 ST900
GTIN	4045197554307
Classe d'article	21A

## Description

**Exécution:**

**Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.**

**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

Avance  $f_z$  par dent: 0,22 mm

Code ISO plaquette: RDHX 1003 MOTN

Type: ST900

## Description technique

Type	ST900
Code ISO plaquette	RDHX 1003 MOTN
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7525
Avance $f_z$ par dent	0,22 mm

Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	380 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	290 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	210 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	170 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	200 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		