

**Paire de gants, Taille des gants: 9****Données de commande**

N° commande	094213 9
GTIN	4067263202509
Classe d'article	02H

Description**Exécution:**

Gants de montage HOLEX Basic. Particulièrement légers et souples avec revêtement PU résistant. Pour travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et grande précision du toucher.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Emballage écologique 100% sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d'emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

Description technique

Taille des gants	9
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique

EN 388	3121X
Matériau support	Polyester
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir
Tricot technologique	13G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages