

**Paire de gants, Taille des gants: 9****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 094212 9      |
| GTIN             | 4067263202431 |
| Classe d'article | 02H           |

**Description****Exécution:**

**Gants de montage HOLEX Basic.** Particulièrement légers et souples avec revêtement PU résistant. Pour travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et grande précision du toucher.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Emballage écologique 100% sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d'emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

**Description technique**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Taille des gants    | 9                |
| Contenu             | 12               |
| Propriété des gants | Hypoallergénique |

|                        |   |
|------------------------|---|
| EN 388                 | 3121X   |
| Matériau support       | Polyester   |
| Revêtement             | PU  |
| Variante de revêtement | Paume   |
| Applications           | Précision   |
| Couleur                | blanc   |
| Tricot technologique   | 13G   |
| AQL                    | G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur. |
| Utilisation            | réutilisable  |
| Type de produit        | Gants multi-usages  |