

**Paire de gants, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094213 7
GTIN	4067263202486
Classe d'article	02H

**Description****Exécution:**

**Gants de montage HOLEX Basic.** Particulièrement légers et souples avec revêtement PU résistant. Pour travaux de précision dans des environnements de travail secs. Bonne sensibilité tactile et grande précision du toucher.

**Norme:**

EN 388; EN ISO 21420

**Remarque(s):**

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Emballage écologique 100% sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d'emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

**Description technique**

Taille des gants	7
Contenu	12
Propriété des gants	Hypoallergénique

EN 388	3121X
Matériau support	Polyester
Revêtement	PU
Variante de revêtement	Paume
Applications	Précision
Couleur	noir
Tricot technologique	13G
AQL	G-II 1,0 pour critique, G-II 2,5 pour majeur, G-II 4,0 pour mineur.
Utilisation	réutilisable
Type de produit	Gants multi-usages