

Garant**RDHT 1604 MOFN positif, HU7710, Type: ALU****Données de commande**

N° commande	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Classe d'article	21A

Description**Exécution:**

Toutes les plaquettes conviennent à l'utilisation aussi bien avec des supports 0° négatif que 7° positif.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 5,0$ mm.

Avance f_z par dent: 0,4 mm

Code ISO plaquette: RDHT 1604 MOFN

Type: ALU

Description technique

Type	ALU
Code ISO plaquette	RDHT 1604 MOFN
Type d'outils	Carbure
Nuance	HU7710
Avance f_z par dent	0,4 mm

Nombre de changements/dents	1
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	400 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	300 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	300 m/min	N
Graphite, PRFV, PRFC	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		