



Tuyau spiralé en PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8×12 mm, Longueur de tuyau utile: 8m



Données de commande

N° commande	080240 8
GTIN	7391390134486
Classe d'article	08A

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l'abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Tuyau spiralé PU 1/4 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe Ø 8×12 mm 8 m ISO B.

Livraison:

Avec raccord rapide **de sécurité** en acier 080285 et raccord en acier 080290.

Description technique

Matière	Tuyau spiralé en PU
Ø ext. tuyau	12 mm
Longueur de tuyau utile	8 m
Ø int. tuyau	8 mm
Pression de service max.	10 bar
Raccord du raccord mâle	1/4 pouce
Raccord du raccord rapide	1/4 pouce
Couleur	bleu
Pression d'éclatement maximale	35 bar

Type de produit

Tuyau

Accessoires

Raccords avec filetage extérieur Jeu de 5 pièces Filetage
extérieur du raccord 1/4 pouce

080290 1/4

Raccords de sécurité Filetage extérieur Filetage extérieur du
raccord 1/4 pouce

080285 1/4