



Source de lumière à main, Type: LED



Données de commande

N° commande	492842 LED
GTIN	4067263130215
Classe d'article	49C

Description

Exécution:

Source de lumière à main mobile. Fonctionnement autonome. Réglable sur 4 niveaux.

Description technique

Poids, batterie comprise	51 g
Durée d'éclairage	4 h
Intensité lumineuse	120000 lx
Type de produit	Lampes de travail