

**Endoscope rigide, Ø4 mm, Longueur sonde: 690mm****Données de commande**

N° commande	492775 690
GTIN	4067263130154
Classe d'article	49C

Description**Exécution:**

Grâce aux tubes en acier spécial et aux optiques de haute qualité, ces endoscopes sont particulièrement adaptés à un usage industriel dans des conditions difficiles. La tige métallique et la terminaison spéciale en verre rendent l'endoscope extrêmement résistant aux dommages et à l'usure et garantissent une protection optimale de l'optique. Le système de lentille permet d'obtenir en toute fiabilité des images claires, nettes et lumineuses et convainc par une netteté d'image maximale jusqu'en périphérie avec le plus grand angle d'ouverture d'image possible. Directions de visée de 0° à 120° et angles d'ouverture de 0° à 105° pour de nombreuses applications.

Avantage(s):

- **Qualité d'image optimale : clarté, netteté et luminosité.**
- **Reproduction fidèle des couleurs.**
- **Conducteur de lumière en fibre de verre intégré.**
- **Résistance à la pression jusqu'à +5 bars (dans l'air).**
- **Charge admissible maximale grâce aux tiges métalliques.**
- **Résistance aux huiles, carburants et solvants.**
- **Résistance aux chocs thermiques jusqu'à 150 °C (et plus).**
- **Disponible dans la plage de 1,6 mm à 10 mm.**
- **Petit diamètre pour observer les petites pièces et accès exigus.**

Accessoire(s):

Sources de lumière à LED, objectif, caméra HD

Remarque(s):

Autres sondes avec une direction de visée de 0° à 120° et un angle d'ouverture de 65° à 105° disponibles sur demande.

Description technique

Direction de visée	0 degré
Angle d'ouverture d'image	105 degré
Ø sonde	4 mm
Attribut des noms de produit	Ø4 mm
Type de produit	Endoscopes