



## Baladeuse sans fil à LED, Longueur: 300mm



### Données de commande

N° commande	081564 300
GTIN	4067263252573
Classe d'article	02A

### Description

#### Exécution:

Lampes de travail sans fil à LED repliables et compactes avec **trois options d'éclairage**.  
Nombreuses possibilités d'utilisation grâce à la conception compacte et aux deux aimants.

- **Un éclairage ponctuel et deux éclairages principaux.**
- **Intensité lumineuse de l'éclairage principal avant réglable sur 2 niveaux.**
- **Pliable à 180°.**
- **Niveau de charge toujours visible grâce à l'affichage LED.**

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec câble de charge USB-C.

### Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Ampoule	Module de LED

Flux lumineux	80 - 300 lm
Type de batterie	Lithium-ion
Indice de protection IP	IP 54
Durée d'éclairage	3 - 6 h
Nombre de batteries incluses	1
Poids	98 g
Largeur totale	35 mm
Type de produit	Lampes d'inspection