

**Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN, vaporisé, M: M10****Données de commande**

N° commande	130992 M10
GTIN	4067263295877
Classe d'article	12H

Description**Exécution:**

Avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 C 6,3.

Utilisation:

Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.

Description technique

Type d'outil de filetage	Tarauts main
Norme de filetage	DIN 13
Ø perçage	8,5 mm
Ø de détalonnage D ₁	7 mm
Entrée	B
Pas de filetage	1,5 mm
Longueur totale L	41 mm
Norme	Norme usine
Sens de la coupe	droite
Longueur de coupe L _c	21 mm
Revêtement	vaporisé
Type de filetage	M
Type d'outils	HSS

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Angle de flanc	60 degré
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 1,5xD pour les trous débouchants
Type de produit	Embout de taraudage pour perceuse avec entrée GUN

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
INOX < 900 N/mm ²	moyennement adaptée		
Huile	adaptée		