



Rubans adhésifs textiles, gris, Type: 48X50



Données de commande

N° commande	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Classe d'article	08M

Description

Exécution:

Le ruban **tesa® 74662 duct tape** présente un excellent pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses. Il est résistant à l'eau, souple et flexible. Idéal pour étanchéifier des tuyaux et conduites ainsi que pour les applications de maçonnerie et de crépissage. Il se déchire facilement à la main dans le sens longitudinal et transversal.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Nouvelles dimensions: les rubans textile tesa 74662 sont 2 mm plus large (50x50)!

Description technique

Type de ruban adhésif	une face
Utilisation	Attacher
Utilisation	Coller
Utilisation	Fixer
Utilisation	Fixer

Utilisation	Emballer
Utilisation	Etanchéifier
Particularité	découpable à la main
Particularité	hydrofuge
Particularité	souple
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Largeur	50 mm
résiste à des températures jusqu'à	60 °C
Matériau support	Film PE
Extensibilité	19 %
Longueur	50 m
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,44 N/mm
Couleur	gris
Température de stockage	15 - 35 °C
Finesse de la toile	27 mesh
Masse adhésive	Caoutchouc synthétique
Résistance à la traction	3 N/mm
Epaisseur	0,215 mm
Support présent	non
Référence fabricant	duct tape 74662
Attribut des noms de produit	gris
Type de produit	Ruban adhésif