



## Soufflette et pistolet à liquide, réglables Prise d'air



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 080252        |
| GTIN             | 7391390264053 |
| Classe d'article | 08A           |

### Description

#### Exécution:

Soufflettes avec débit d'air réglable progressivement, poids réduit, options de suspension flexibles et maniement aisé.

**Soufflette et pistolet à liquide** avec buse **jet** (ponctuel à large) et **débit réglables** (air: 200 -1200 l/min, liquide: 7– 46 l/min).

Avec raccord en acier 1/4 pouce.

#### Remarque(s):

**La série 320 CEJN est conforme à l'Eurostandard 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.**

### Description technique

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Débit            | 200 - 1200 l/min |
| Débit du liquide | 7 - 46 l/min     |
| Débit air        | 200 - 1200 l/min |
| Type de produit  | Pistolet         |

