

**Garant****Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 1****Données de commande**

N° commande	148350 1
GTIN	4067263461159
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.

**Description technique**

Pour tarauds main DIN 352	M1 – M10
Pour Ø alésoirs main DIN 206	2,5 - 7,5 mm
Longueur totale	175 mm
□ capacité	2 - 6,3 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche