

Garant**Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 5****Données de commande**

N° commande	148350 5
GTIN	4067263461203
Classe d'article	11K

Description**Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.

Description technique

Longueur totale	700 mm
□ capacité	7 - 20 mm
Pour tarauds main DIN 352	M12 – M33
Pour Ø alésoirs main DIN 206	9 - 26 mm
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche