

**Garant****Tourne-à-gauche, réglable renforcé, Type: 6****Données de commande**

N° commande	148350 6
GTIN	4067263462910
Classe d'article	11K

**Description****Exécution:**

Avec mors de serrage trempés et poignées en acier. Possibilité de démonter une poignée pour permettre une utilisation dans des endroits confinés.

Modèle renforcé. Toutes les dimensions avec corps en acier de haute qualité et poignées en acier plein, mécanisme de serrage optimisé.

**Description technique**

Longueur totale	1000 mm
□ capacité	9 - 24 mm
Pour Ø alésoirs main DIN 206	11 - 32 mm
Pour tarauds main DIN 352	M16 – M42
Norme	DIN 1814
Type de produit	Tourne-à-gauche