



## Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 8×D, Type: 48



### Données de commande

N° commande	232255 48
GTIN	4045197592545
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne. **Goujures droites.**

#### Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 5% et les valeurs  $v_c$  de 10%.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents  $Z$ : 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 48 - 65 mm

Long. utile  $L_1$ : 422,3 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 40 mm

Long. queue  $L_s$ : 70 mm

Vis de serrage: 232990 TX20

### Description technique

Long. utile $L_1$	422,3 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	40 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Plage $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Long. queue $L_s$	70 mm
Nombre de dents $Z$	2
Exécution	8×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

## Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600