



## Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 5×D, Type: 13



### Données de commande

N° commande	232250 13
GTIN	4045197589040
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Avec arrosage interne.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Long. utile  $L_1$ : 63,5 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 20 mm

Long. queue  $L_s$ : 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX8

### Description technique

Long. utile $L_1$	63,5 mm
Vis de serrage	232990 TX8
Plage $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	20 mm
Long. queue $L_s$	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	ISO 9766
Arrosage interne	oui

Type de produit

Forets à plaquettes

---

**Accessoires**

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini  
1,3 Nm

211750 1,3

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8

232990 TX8