

Yale

Patin rouleur à trois points, modèle LX, avec timon directionnel, Charge admissible: 6t



Données de commande

N° commande	086009 6
GTIN	4025092163781
Classe d'article	08Y

Description

Exécution:

Patins rouleurs à trois points pour le transport de charges moyennement lourdes. Avec un timon et un patin arrière. Les deux patins arrière de même fabrication sont équipés de deux barres de liaison réglables. La charge admissible totale est répartie sur les patins avant et arrière à 50% chacun.

Livraison:

Trois patins, deux barres de liaison, timon.

Description technique

Poids	45 kg
Plage de réglage arrière de – à	500 - 1400 mm
Hauteur plateau arrière	115 mm
Hauteur plateau avant	115 mm
Largeur plateau avant	150 mm
Ø roue	85 mm

Nombre de roues arrière	8
Largeur de roue	90 mm
Largeur plateau arrière	250 mm
Longueur plateau arrière	300 mm
Longueur plateau avant	185 mm
Référence fabricant	LX-6
Nombre de roues avant	4
Charge admissible	6 t
Type de produit	Patins rouleurs charges lourdes