



## Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 3×D, Type: 12



### Données de commande

N° commande	232258 12
GTIN	4045197658425
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

**Goujures droites.**

#### Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D<sub>c</sub>: 12 - 12,5 mm

Long. utile L<sub>1</sub>: 31,8 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

### Description technique

Long. utile L <sub>1</sub>	31,8 mm
Plage Ø D <sub>c</sub>	12 - 12,5 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7	232990 TX7