

**Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 3xD, Type: 13****Données de commande**

N° commande	232258 13
GTIN	4045197658432
Classe d'article	22G

Description**Exécution:****Goujures droites.****Remarque(s):**Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 13 - 17,5 mmLong. utile L₁: 35 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX8

Description technique

Long. utile L ₁	35 mm
Plage Ø D _c	13 - 17,5 mm
Vis de serrage	232990 TX8
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents Z	2
Exécution	3xD
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8