



Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 5×D, Type: 25



Données de commande

N° commande	232250 25
GTIN	4045197589064
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Avec arrosage interne.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 25 - 35 mm

Long. utile L₁: 187,3 mm

Ø queue D_s: 32 mm

Long. queue L_s: 60 mm

Vis de serrage: 232990 TX15

Description technique

Plage Ø D _c	25 - 35 mm
Vis de serrage	232990 TX15
Long. utile L ₁	187,3 mm
Ø queue D _s	32 mm
Long. queue L _s	60 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX15	232990 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9	232990 TX9
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600