

**Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 5×D, Type: 48****Données de commande**

N° commande	232260 48
GTIN	4045197592606
Classe d'article	22G

Description**Exécution:**

Pour alésages jusqu'à la précision IT10.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 48 - 65 mm

Long. utile L₁: 231,8 mm

Taille cône morse CM: 5

Vis de serrage: 232990 TX20

Description technique

Long. utile L ₁	231,8 mm
Plage Ø D _c	48 - 65 mm
Vis de serrage	232990 TX20
Taille cône morse CM	5
Nombre de dents Z	2
Exécution	5×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX20	674248 TX20
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659906 1600
Jeu de vis Torx [®] 10 pièces Taille empreinte TX20	232990 TX20
Lame 8 mm, avec aimant et porte-embouts 1/4 pouce Longueur totale 50 mm	659874 50
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 1600 cNm	659957 1600