



## Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne, 3×D, Type: 12



### Données de commande

N° commande	232245 12
GTIN	4045197658067
Classe d'article	22G

### Description

#### Exécution:

Avec arrosage interne.

#### Goujures droites.

#### Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: oui

Nombre de dents Z: 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Long. utile  $L_1$ : 31,8 mm

$\varnothing$  queue  $D_s$ : 20 mm

Long. queue  $L_s$ : 50 mm

Vis de serrage: 232990 TX7

### Description technique

Plage $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
$\varnothing$ queue $D_s$	20 mm
Long. utile $L_1$	31,8 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Long. queue $L_s$	50 mm
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	ISO 9766

Arrosage interne	oui
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7	232990 TX7
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6