



## Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 8×D, Type: 12



### Données de commande

N° commande	232265 12
GTIN	4045197592613
Classe d'article	22G

### Description

#### Remarque(s):

Réduire les valeurs d'avance  $f$  de 5% et les valeurs  $v_c$  de 10%.

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents  $Z$ : 2

Plage  $\varnothing D_c$ : 12 - 12,5 mm

Long. utile  $L_1$ : 111,1 mm

Taille cône morse CM: 2

Vis de serrage: 232990 TX7

### Description technique

Long. utile $L_1$	111,1 mm
Plage $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Vis de serrage	232990 TX7
Taille cône morse CM	2
Nombre de dents $Z$	2
Exécution	8×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX7	232990 TX7
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 0,6 Nm	211750 0,6