



Elément de base Queue CM, sans arrosage interne, 3×D, Type: 18



Données de commande

N° commande	232258 18
GTIN	4045197658449
Classe d'article	22G

Description

Exécution:

Goujures droites.

Remarque(s):

Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir **343000-343530**.

Autres dimensions disponibles sur demande.

Arrosage interne: non

Nombre de dents Z: 2

Plage Ø D_c: 18 - 24 mm

Long. utile L₁: 69,8 mm

Taille cône morse CM: 3

Vis de serrage: 232990 TX9

Description technique

Vis de serrage	232990 TX9
Plage Ø D _c	18 - 24 mm
Long. utile L ₁	69,8 mm
Taille cône morse CM	3
Nombre de dents Z	2
Exécution	3×D
Queue	Cône morse
Arrosage interne	non
Type de produit	Forets à plaquettes

Accessoires

Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX9	232990 TX9
Jeu de vis Torx® 10 pièces Taille empreinte TX8	232990 TX8
PrecisionBit pour Torx®, tige E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Tournevis dynamométrique, couple fixe Couple prédéfini 2,2 Nm	211750 2,2
