



Perceuse-visseuse à percussion sans fil sans batterie, chargeur, Type: GSB1890C



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 070113 GSB1890C |
| GTIN | 4059952617312 |
| Classe d'article | 03B |

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais.**

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible. Avec frein moteur.

Modèle compact, longueur de tête réduite (seulement 175 mm) pour un maniement parfait.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, avec L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

| | |
|---|----------------------------------|
| Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse | 0 - 630 min ⁻¹ |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 - 13 mm |
| Couple max. doux | 36 Nm |
| Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse | 2100 min ⁻¹ |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton | 13 mm |
| Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion | 11,8 m/s ² |
| Hauteur | 210 mm |
| Référence fabricant | GSB 18V-90 C |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Bosch 18 V |
| Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion | 1,5 m/s ² |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois | 68 mm |
| Type de moteur | Moteur sans charbons |
| Tension de la batterie | 18 V |
| Poids | 1,2 kg |
| Couple max. dur | 64 Nm |
| Emballage | Valise (L-Boxx) |
| Largeur | 77 mm |
| Nombre de batteries incluses | 0 |
| Longueur | 175 mm |
| Capacité de la batterie | 4 Ah |
| Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 13 mm |
| Type de produit | Perceuses-visseuses à percussion |

