

Garant**Barre d'alésage HSS, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 8/06mm****Données de commande**

N° commande	260023 8/06
GTIN	4067263103288
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	AH08K SCLCR/L06
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage L ₂	7 mm
Ø queue D _s	8 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Taille plaquette	6 mm
Angle d'attaque κ	95 degré
Déport L ₃	5 mm
Ø pré-perçage min. D _{min}	10 mm
Plaquette adaptée	CC.. 0602..
Longueur de col L ₁	40 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	5×D
Type d'outils	HSS
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

AccessoiresPrecisionBit pour Torx[®], 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx[®] TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500