

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 8/07mm****Données de commande**

N° commande	260300 8/07
GTIN	4067263103295
Classe d'article	21T

Description technique

Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille plaquette	7 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	7,5 mm
Taille de queue	8 mm
Longueur totale L porte-outils neutre	60 mm
Code ISO porte-outils	SDNCN 0808D07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	4 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	62,5 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames
Couple maximal 500 cNm

659957 500