

Porte-outils à vis, Gauche, Carré / plaquette: 8/07mm**Données de commande**

N° commande	260309 8/07
GTIN	4067263570608
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	SDJCR/L 0808D07
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Longueur totale L	60 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur de tête L ₁	13 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Taille de queue	8 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	10 mm
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15
Jeu de vis pour plaquettes Type 22	269028 22
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500