

**Garant****Barre d'alésage, acier, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 8/04mm**

## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 260344 8/04   |
| GTIN             | 4067263103943 |
| Classe d'article | 21T           |

## Description technique

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Ø queue $D_s$                            | 8 mm                            |
| Hauteur de serrage $L_2$                 | 7,5 mm                          |
| Plaquette adaptée                        | DC.. 04T0..                     |
| Code ISO porte-outils                    | A08F SDXCR/L04                  |
| Jeu de vis pour plaquettes               | 269028 26                       |
| Angle d'attaque $\kappa$                 | 93 degré                        |
| Taille plaquette                         | 4 mm                            |
| Longueur de tête $L_1$                   | 15 mm                           |
| Ø pré-perçage min. $D_{min}$             | 9,2 mm                          |
| Déport $L_3$                             | 5 mm                            |
| Longueur totale L                        | 80 mm                           |
| Profondeur utile T                       | 3 mm                            |
| Norme                                    | DIN 8024                        |
| Type d'utilisation                       | à droite                        |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D                             |
| Arrosage interne                         | oui                             |
| Utilisation                              | Tournage longitudinal intérieur |

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX5

674248 TX5

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500