

**Garant****Barre d'alésage, acier, Gauche, Ø queue / Dim. plaquette: 8/04mm****Données de commande**

N° commande	260345 8/04
GTIN	4067263103950
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø queue $D_s$	8 mm
Code ISO porte-outils	A08F SDXCR/L04
Hauteur de serrage $L_2$	7,5 mm
Déport $L_3$	5 mm
Longueur de tête $L_1$	15 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	9,2 mm
Plaquette adaptée	DC.. 04T0..
Longueur totale L	80 mm
Profondeur utile T	3 mm
Taille plaquette	4 mm
Angle d'attaque $\kappa$	93 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 26
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

## Accessoires

PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX5

674248 TX5

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500