

**Garant**
**Barre d'alésage carbure, à droite, Ø queue / Dim. plaquette: 8/07mm**

**Données de commande**

N° commande	260320 8/07
GTIN	4067263103820
Classe d'article	21T

**Description technique**

Ø queue $D_s$	8 mm
Taille plaquette	7 mm
Longueur totale L	125 mm
Hauteur de serrage $L_2$	7,6 mm
Longueur de col $L_1$	26 mm
Déport $L_3$	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Angle d'attaque $\kappa$	107,5 degré
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	12 mm
Code ISO porte-outils	E08K SDQCR/L07
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	8xD
Type d'outils	Carbure
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage

---

**Accessoires**PrecisionBit pour Torx<sup>®</sup>, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx<sup>®</sup> TX8

674248 TX8

Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames  
Couple maximal 500 cNm

659957 500