

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:
16/07mm****Données de commande**

N° commande	260326 16/07
GTIN	4067263619796
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

Description technique

Déport L_3	11 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Longueur de col L_1	80 mm
Code ISO porte-outils	A16X SDUCR/L07
Ø queue D_s	16 mm
Série	Master Mute
Taille plaquette	7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 38
Ø pré-perçage min. D_{min}	20 mm
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Longueur totale L	151 mm
Plage non serrable S	96 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage