

**Garant****Barre d'alésage GARANT Master Mute, droite, Ø queue / dim. plaquette:  
25/11mm****Données de commande**

N° commande	260326 25/11
GTIN	4067263622918
Classe d'article	29E

**Description****Exécution:**

Queue ronde sans méplat de serrage.

**Remarque(s):**

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

**Description technique**

Longueur de col L <sub>1</sub>	125 mm
Ø queue D <sub>s</sub>	25 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Taille plaquette	11 mm
Code ISO porte-outils	A25X SDUCR/L11
Longueur totale L	222 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. D <sub>min</sub>	32 mm
Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Série	Master Mute
Plage non serrable S	155 mm
Norme	DIN 8024

Type d'utilisation	droite
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage